

**Garant**
**Ištekimo plokštelės laikiklis VHM, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 60/S4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268716 60/S4
GTIN	4045197545756
Produktų klasė	21V

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	E04G SCLDR/LS4
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	4,57 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	2,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Plokštelės dydis	4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Bendras ilgis L	90 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	3,58 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	97 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	4 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

---

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX6

674248 TX6

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 10

269028 10

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200