

**Garant****Ištekimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 85/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268732 85/06
GTIN	4045197545855
Produktų klasė	21V

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	13,54 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	8,15 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 11
Tinkamos keičiamos plokštelės	GCCT 06020.
Laikiklio ISO kodas	E10K SGLCR/L06
Plokštelės dydis	6 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	9,5 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 11

269028 11

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX7

674248 TX7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200