

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis VHM, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 65/S4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268716 65/S4
GTIN	4045197545763
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Plokštelės dydis	4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	5,94 mm
Laikiklio ISO kodas	E05H SCLDR/LS4
Darbinės dalies ilgis L_3	3 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Užspaudimo ilgis L_2	4,6 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 10

269028 10

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200