

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 100/06mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268732 100/06
GTIN	4045197545862
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	GCCT 06020.
Darbinės dalies ilgis L_3	9,15 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 11
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	15,52 mm
Laikiklio ISO kodas	E12M SGLCR/L06
Plokštelės dydis	6 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11,33 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX7

674248 TX7

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 11

269028 11

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200