

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis VHM, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 75/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268822 75/07
GTIN	4045197562647
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 12
Tinkamos keičiamos plokštelės	TDAT 07010.
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	3,71 mm
Laikiklio ISO kodas	E06J STLDR/L07
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	7,06 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	5,54 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 12

269028 12

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500