

Garant
Ištekimo plokštelės laikiklis VHM, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 75/S4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268716 75/S4
GTIN	4045197545770
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	E06J SCLDR/LS4
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Darbinės dalies ilgis L_3	3,5 mm
Plokštelės dydis	4 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	6,91 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Užspaudimo ilgis L_2	5,54 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 10

269028 10

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200