

Kreipiančioji įvorė kiaurymei H7, įvorės Ø: 9Amm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290415 9A
GTIN	2050001096227
Produktų klasė	29J

Aprašymas

Modelis:

Su stebule.

Paskirtis:

Smūginius trauktuvus, pažymėtus raide A, ir kreipiančiąsias įvoves, pažymėtas taip pat raide A, reikia naudoti kartu.

Tas pats galioja ir kitiems analogiškiems žymėjimams. Kad pratrauktuvą būtų galima nukreipti aukštyn ir kad jis lengvai išeitų apačioje, kreipiančioji įvorė su ruošiniu turi būti ant preso plokštės.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Griovelio plotis	3,25 mm
Ilgis	32 mm
Įvorės Ø	9 mm
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

