

Kreipiančioji įvorė kiaurymei H7, įvorės Ø: 38D1mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290415 38D1
GTIN	2050001096395
Produktų klasė	29J

Aprašymas

Modelis:

Be stebulės.

Paskirtis:

Smūginius trauktuvus, pažymėtus raide A, ir kreipiančiąsias įvoves, pažymėtas taip pat raide A, reikia naudoti kartu.

Tas pats galioja ir kitiems analogiškiems žymėjimams. Kad pratrauktuvą būtų galima nukreipti aukštyn ir kad jis lengvai išeitų apačioje, kreipiančioji įvorė su ruošiniu turi būti ant preso plokštės.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Griovelio plotis	14,39 mm
Ilgis	100 mm
Įvorės Ø	38 mm
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

