

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 75/S5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268736 75/S5
GTIN	4045197545879
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	GPCT S5010.
Plokštelės dydis	5 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	9,15 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	5,6 mm
Laikiklio ISO kodas	E06J SGLPR/LS5
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 6
Bendras ilgis L	110 mm
Užspaudimo ilgis L_2	5,54 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 6

269028 6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500