

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis VHM, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 85/07mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 268822 85/07 |
| GTIN | 4045197562654 |
| Produktų klasė | 21V |

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------------|
| Darbinės dalies ilgis L_3 | 4,8 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | TDAT 07010. |
| Plokštelės dydis | 7 mm |
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$ | 9,14 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 12 |
| Laikiklio ISO kodas | E08K STLDR/L07 |
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Užspaudimo ilgis L_2 | 7,49 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai |
| Koto $\varnothing D_s$ | 8 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekinimo gylis iki | 8xD |
| Ašmenys | HM |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 12

269028 12

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500