

Kreipiančioji įvorė kiaurymei H7, įvorės Ø: 45D1mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 290415 45D1 |
| GTIN | 2050001674210 |
| Produktų klasė | 29J |

Aprašymas

Modelis:

Be stebulės.

Paskirtis:

Smūginius trauktuvus, pažymėtus raide A, ir kreipiančiąsias įvoves, pažymėtas taip pat raide A, reikia naudoti kartu.

Tas pats galioja ir kitiems analogiškiems žymėjimams. Kad pratrauktuvą būtų galima nukreipti aukštyn ir kad jis lengvai išeitų apačioje, kreipiančioji įvorė su ruošiniu turi būti ant preso plokštės.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------|---------------|
| Įvorės Ø | 45 mm |
| Griovelio plotis | 14,39 mm |
| Ilgis | 125 mm |
| Produkto rūšis | Pratrauktuvai |

