




Keičiama frezavimo plokštelė SOMT 09T304 ER, frezavimo galvutei / kampinei frezai, HBM025



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215080 UNI
GTIN	4069515014885
Produktų klasė	22A

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinio **tvirtumo keičiamosios plokštelės** pagal ISO apibrėžtus matmenis, preciziškai suformuotos ir nušlifotos. Smulkiagrūdė struktūra užtikrina puikų plastiškumą ir atsparumą susidėvimui.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 5$ mm.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT 09T304 ER
Plokštelės storis E	3,97 mm
Tipas	UNI
Kampo spindulys	0,4 mm
Rūšis	HBM025
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	140 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		