

AEG

Smūginis suktuvas, akumuliatorinis smūginis suktuvas



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070229 BSB18SBL22
GTIN	4058546403430
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

2-jų greičių akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su bešepetėliniu varikliu.

- **Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.**
- **2 greičių metalinės pavarų dėžės su perjungiamu smūginiu mechanizmu metalo, akmens ir mūro gręžimui.**
- **Daugiapakopis sukimo momento nustatymas ir nuimamas gręžimo griebtuvas.**

Sub-Compact gręžtuvas, užtikrinantis maksimalų našumą ir patogumą naudotojui. Tinka naudoti patalpose.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073841 – Nr. 073848.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
Svoris	1,4 kg

maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	<2,5 m/s ²
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	32 Nm
Pakuotė	Lagaminas
Gamintojo pavadinimas	BSB 18SBL2-202C
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	AEG tipas AS 18 V
Variklio sandara	Be šepetėlių
Akumuliatorių kiekis	2
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1750 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	65 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas