



## Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė, SK 40 A = 52, Virbo Ø d1: 40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302500 40
GTIN	4250122600800
Produktų klasė	36E

### Aprašymas

#### Modelis:

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

#### Paskirtis:

**Su prizminiu pleištu** – frezoms **su išilginiu grioveliu**, pvz., DIN 841. **Su tvirtinimo žiedu** – frezoms su **skersiniu grioveliu**, DIN 1880.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

#### Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

### Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L <sub>3</sub> su tvirtinimo žiedu	27 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	52 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	40
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	41 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	40 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40
Sriegis M	M16
Bendras ilgis L	172 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Laikiklis	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

## Priedai

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309840 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309680 40
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309860 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309870 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309700 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40

