



Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė, SK 50 A = 55, Virbo Ø d1: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302520 16
GTIN	4250122600817
Produktų klasė	36E

Aprašymas

Modelis:

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu – frezoms **su išilginiu grioveliu**, pvz., DIN 841. **Su tvirtinimo žiedu** – frezoms su **skersiniu grioveliu**, DIN 1880.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	199 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	16
Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	17 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	27 mm
Virbo Ø d ₁	16 mm
Sriegis M	M24
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16

Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Laikiklis	SK 50 A = 55
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/302520-16>