



Užtraukimo varžtas, užsandarintas sandarus, forma A, su kiauryme, tinka kūgiui: 30



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308613 30
GTIN	4069515028752
Produktų klasė	32Z

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

- Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
- Skirta apdirbimo centrums (staklėms su automatinio įrankio keitikliu).
- Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

Pastaba:

Užsandarintas - O žiedu.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

ISO 7388-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 69872.

Techninis aprašymas

Sriegis M	M12
Bendras ilgis L	44 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 30
Galvutės Ø D ₁	13 mm
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	30
L ₁	24 mm

Riebokšlio Ø D	17 mm
Kampas A	15 laipsniai
maksimalus užveržimo momentas	20 Nm
Kiaurymės charakteristika	su kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas	ISO 7388-3
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas, užsandarintas