

**Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 30 mm, be dangos, Ø DC: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118792 40
GTIN	4069515029117
Produktų klasė	12D

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu – Ø **19 mm**.

**HSS be dangos** – puiki alternatyva už patrauklią kainą.

**Paskirtis:**

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumama išstūmiklio pagalba.

**Tiekimo sudėtis:**

**Be** išmetiklio.

**Pastaba:**

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Koto Ø	19,05 mm
Bendras ilgis L	60,5 mm
Pjūvio gylis	30 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai

Kotas	Weldon kotas
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		