



Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 30 mm, be dangos, Ø DC: 50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	118792 50
GTIN	4069515029131
Produktų klasė	12D

Aprašymas

Modelis:

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu – Ø **19 mm**.

HSS be dangos – puiki alternatyva už patrauklią kainą.

Paskirtis:

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumama išštūmiklio pagalba.

Tiekimo sudėtis:

Be išmetiklio.

Pastaba:

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis	30 mm
Nominalusis Ø D _c	50 mm
Bendras ilgis L	60,5 mm
Koto Ø	19,05 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai

Kotas	Weldon kotas
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		