



Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 55 mm, TiAlN, Ø DC: 18mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	118822 18
GTIN	4069515029469
Produktų klasė	12D

Aprašymas

Modelis:

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu – Ø **19 mm**.

HSS su specialia TiAlN danga pagerina pjovimą (išvengiama medžiagos prieaugų susidarymo).

Paskirtis:

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumama išštūmiklio pagalba.

Tiekimo sudėtis:

Be išmetiklio.

Pastaba:

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).

Techninis aprašymas

Koto Ø	19,05 mm
Nominalusis Ø D _c	18 mm
Pjūvio gylis	55 mm
Bendras ilgis L	85,5 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai

Kotas	Weldon kotas
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
Ketus	tinka		
GGG	tinka		
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		