



Weldon įspraustinė, SK 40, Užveržimo Ø D1: 20mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302420 20 |
| GTIN | 4250122600299 |
| Produktų klasė | 36E |

Aprašymas

Modelis:

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------|
| Bendras ilgis L | 156 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 20 |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 20 mm |
| Sriegis M | M16 |
| Išorinis Ø D | 52 mm |
| Laikiklis | SK 40 |
| Norma | DIN 6359 |
| Laikiklio norma | DIN 2080 |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Užtraukimo varžtasMazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M | 308670 40M |
| Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308660 40 |
| Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308640 40 |
| Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308630 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtamDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308820 40 |
| Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308635 40 |
| Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308625 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308830 40 |
| Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308806 40 |
| Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308740 40 |
| Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308760 40 |
| Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308600 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308802 40 |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308610 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308801 40 |
| | 308765 40 |

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308605 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 20 mm

309900 20