



Atsuktuvo laikiklis su apkaba su 1/4 colio antgaliais su terkšle ir magnetu, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676566 2
GTIN	4069515031707
Produktų klasė	62F

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su 1/4 colio antgalių laikikliu toms vietoms, į kurias sunku patekti. Terkšlės funkcija (45 dantukai) per jungiamąjį žiedą, skirtą dešinei ir kairei priveržti ir užfiksuoti. Įskaitant 6 tvirtus universalius antgalius C 6.3, kurie yra rankenos dėtuveje. Tvirtas nuolatinis magnetas antgalio laikiklyje užtikrina, kad antgalis bus patikimai pritvirtintas. Magazinas atlaisvinkite paspausdami abi sidabrinių logotipų paviršių puses.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

Turinys:

Po 1 antgalį:

Phillips varžtams dyd. 1; 2.

vidiniams Torx® varžtams dyd. TX15; TX20; TX30.

varžtams su įpjova, dyd. 5,5.

Techninis aprašymas

visas ilgis	254 mm
Antgalių laikiklis	D 6,3
pasukamas dangtelis	ne
Kairinės- dešinės eigos perjungimas	taip
su terkšline rankena	taip
su teleskopiniu kotu	ne

Duomenų lapai

su atgaliais	taip
integruota atgalių apkaba	taip
Produkto rūšis	Įrankis su atgaliu