

Garant**Master Mute keičiamoji pjovimo galvutė dešin., skirta CN.. Keičiamosios plokštelės****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265102 40/12
GTIN	4069515031769
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Tinka:**

Vibraciją slopinantys ištekimo peilių kotai Nr. 265060 – 265076.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	27 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Svirties varžtas	259018 18
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Bendras ilgis L	26 mm
Svirtis	259015 18
Serija	Master Mute

Atraminė plokštelė	269005 13
Koto Ø D _s	40 mm
Aušinimo kanalų kiekis	3
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/265102-40/12>