



Gręžtuvas akumuliatorinis gręžtuvas



Užsakymo data

Užsakymo numeris	074800 ISR1830PHX
GTIN	4053423255263
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

Nuoseklus, patikimas ir nebrangus 18 V išmanusis sprendimas pramoninėms surinkimo linijoms.

- **Precizinė mova: neperkraunama, kai tik pasiekiamas nustatytas sukimo momentas. (Sumažina sankabos nusidėvėjimą).**
- **Pramoninė ergonomika: itin kompaktiška, kad būtų užtikrintas didelis lankstumas. Optimizuotas rankenos dydis ir lengvas svoris pramoniniam surinkimui.**

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – Nr. 073866.

Techninis aprašymas

standartinis naudojimas	Heavy Duty
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimali vibracija pagal EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Akumuliatoriaus įtampa	18 V

Duomenų lapai

Svoris	0,7 kg
Akumuliatorių kiekis	0
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 1400 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	IRS 18V-30 P-HX
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Vidinis šešiabriaunis
maksimalus sukimo momentas	30 Nm