



Gręžtuvas akumuliatorinis gręžtuvas



Užsakymo data

Užsakymo numeris	074800 ISR18V30P
GTIN	4053423254853
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

Nuoseklus, patikimas ir nebrangus 18 V išmanusis sprendimas pramoninėms surinkimo linijoms.

- **Precizinė mova: neperkraunama, kai tik pasiekiamas nustatytas sukimo momentas.**
(Sumažina sankabos nusidėvėjimą).
- **Pramoninė ergonomika: itin kompaktiška, kad būtų užtikrintas didelis lankstumas.**
Optimizuotas rankenos dydis ir lengvas svoris pramoniniam surinkimui.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – Nr. 073866.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 1400 min ⁻¹
Svoris	0,7 kg
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai

standartinis naudojimas	Heavy Duty
Gamintojo pavadinimas	ISR 18V-30 P
maksimali vibracija pagal EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Akumuliatorių kiekis	0
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Greitojo keitimo gręžimo patronas
maksimalus sukimo momentas	30 Nm