

Garant**Mažoji freza GARANT Master Uni – vidutinis, HM, Tipas: F0313****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	546906 F0313
GTIN	4069515032179
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

HM mažosios frezos su 3 mm Ø kotu.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	3 mm
Forma	suapvalintos elipsės formos
Galvutės ilgis	13 mm
Koto Ø	3 mm
Serija	Master Uni
Bendras ilgis	40 mm
Ašmenys	HM
Ilgas kotas	ne
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Alu Mg	ribotai tinka
Plienas <900 N/mm ²	tinka
Plienas <1400 N/mm ²	tinka
Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	tinka
INOX	tinka
Ti	tinka
Ketus (G)	tinka
Uni	tinka