



Elektrinis kampinis šlifuoכלis GWS, 125 mm diskams Ø, su blokatoriumi nuo pakartotinio paleidimo



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077109 7-115E
GTIN	3165140823739
Produktų klasė	03C

Aprašymas

Modelis:

720 vatų 115 mm kampinis šlifuoכלis su nedidele rankena užtikrina, kad būtų patogų dirbti nepavargstant.

• **Parinkus skirtingus greičius tinka naudoti universaliai.**

Tiekimo sudėtis:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris	1,9 kg
Naudojama galia	720 W
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimalus pjovimo gylis	28 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas	2800 - 11000 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	6,5 m/s ²
Tinklo dažnis	50 Hz

Duomenų lapai

Gamintojo pavadinimas	GWS 7-115E
maksimalus disko Ø	115 mm
Nominalioji įtampa	230 V
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis