



## Multinorm kelnės, mėlynos / geltonos, Dydis DE: 24



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091682 24
GTIN	7330509622360
Produktų klasė	04T

### Aprašymas

#### Modelis:

Naujoviški ir modernaus dizaino standartus atitinkantys rūbai. Didelis apsaugos koeficientas, labai patogūs dėvėti. Madingas sukirpimas, kokybiškos medžiagos ir geras apdirbimas garantuoja ilgą ir patogų nešiojimą.

**Multinorm kelnės** sudarytos iš specialaus audinio mišinio, suteikiančio joms antistatines ir ugniai atsparias savybes.

- Nuimama kišenėlė kortelei.
- Kišenė ant sėdmenų su klostėmis ir atvartu.
- Kišenė ant klešnės su klostėmis.
- Kišenė ant klešnės su antkišenių ir spaude.
- Kišenė mobiliam telefonui ir rašiklio kišenė.
- Sustiprinta kišenė liniuotei.
- Ugniai atsparios šviesą atspindinčios juostelės su dvigubomis siūlėmis.

#### Standartas:

- EN 1149-5.
- EN ISO 11611, klasė 1 A1+A2.
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
- EN ISO 20471, klasė 1.
- EN 13034 PB 6.
- EN 14404:2004+A1:2010.

- EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 11 cal/cm<sup>2</sup>, ELIM 10 cal/cm<sup>2</sup>.
- EN 13034.

**Pastaba:**

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

### Techninis aprašymas

Dydis DE	24
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	1 % specialaus pluošto
Audinio sudėtis	44 % modakrilas
Audinio sudėtis	30% medvilnė
Audinio sudėtis	20 % poliamidas
Audinio sudėtis	5 % aramidai
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	260 g/m <sup>2</sup>
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Plovimas	Skirtas pramoniniam plovimui
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C
Rūbai pagal	DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11611 Apsauga suvirinant
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Spalva	mėlynos / geltonos
Norma	EN IEC 61482-2
Norma	EN ISO 20471
Norma	EN 14404
Norma	EN 13034-6
Produkto rūšis	Įspėjamos spalvos kelnės

