

uvex**Šalmas uvex pronamic E, Spalva: WHITE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	097707 WHITE
GTIN	4066853027362
Produktų klasė	04U

Aprašymas**Modelis:**

Lengvas apsauginis šalmas, pagamintas iš HDPE (High Density Polyethylen) su uždaru šalmo korpusu (be ventiliacijos), skirtas naudoti elektros sektoriuje **iki 1000 V AC** ir 1500 V DC. Optimizuota galvos juostos geometrija ir didelė kaklo atrama užtikrina itin patogų dėvėjimą. Adapterius galima naudoti kartu su antveidžiais, šalmų kapsulėmis ir šalmų prožektoriais.

Atsparus šalčiui iki -30 °C ir saugo nuo skysto metalo pusrų (MM).

- 6 taškų diržo juosta
- 30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdais
- Dirbtinės odos prakaitą sugerianti juostelė
- Tiesios formos
- Su sukamuoju užsegimu ir didele kaklo pagalvėle

Standartas:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Techninis aprašymas

pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
dydis	51 - 65 cm
Svoris	396 g
Spalva	baltas

Šalmo ypatybės	Elektros izoliacija
Šalmo ypatybės	Apsauginės savybės iki –30 °C
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo skysto metalo pusrų
Šalmo pagrindo medžiaga	HDPE
Norma	DIN EN 50365
Norma	DIN EN 397
Produkto rūšis	Šalmas