

Mahr

Skaitmeninis laikroдинis indikatorius su jutikliniu valdymu ir i-wi Padala 0,0005 mm., Matavimo ribos: 50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434325 50
GTIN	4059192066666
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi. Papildomas analoginės skalės rodmuo su tolerancijos ribomis.

Grūdinto stiklo priekinė dalis su neužrakinamais jutikliniais valdymo skydeliais, 3 PRESET vertės, spalvotas LED ekranas pagal tolerancijos režimą.

Su **integruota radijo sistema i-wi** paprastam belaidžiam duomenų perdavimui į PK.

Dinaminės matavimo funkcijos (MAKS. / MIN / MIN-MAKS): Apvalumo ir lygumo kontrolei arba apgrąžos taško paieškai.

Funkcija:

PRESET funkcija, tolerancija, ABS (ekraną galima nustatyti į nulį neprarandant nuorodos į PRESET), koeficientas (atstumo matavimo daugiklis), LOCK funkcija (menu klaviatūros užraktas). Galimas duomenų perdavimas. IP42: yra apsauga nuo lašančio vandens, iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498941.

i-wi radijo imtuvas Nr. 498912 STICK.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 42
Maitinimas	Baterijos
Matavimo jėga	1,25–2,7 N
Korpuso Ø	58,4 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,00002 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 mm
Baterijų kiekis	1
Kalibravimas	C1
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,007 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2450
Korpuso storis	35,8 mm
Ašelė prie galinės indikatoriaus sienelės	ne
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi nuotolinio valdymo sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Laikrodinis indikatorius

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/434325-50>