



Kelnės amatininkui, juoda, Dydis DE: 48



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091425 48
GTIN	7330509923726
Produktų klasė	04T

Aprašymas

Modelis:

Plonos amatininko kelnės iš 2-gubo tampraus audinio su 4-gubais tampriais įsiuvais, užtikrinančiais patogumą ir lankstumą tose vietose, kur labiausiai reikia. Ergonomiškai suformuotos kelnų klešnės.

- **Plastikinis užtrauktukas.**
- **D žiedas ties liemeniu.**
- **Nuimama kišenėlė kortelei.**
- **Plati kilpa gale, dvi kilpos šonuose.**
- **Sustiprinta kišenė liniuotei su peilio laikikliu ir skyreliu pieštukui.**
- **Kišenė ant klešnės su papildomu skyreliu bei vidiniu skyriumi mobiliajam telefonui iš tinklelio.**
- **Cordura® sustiprintos kišenės ties keliais.**
- **Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis Nr. 091495 ir 091497.**

Techninis aprašymas

Dydis DE	48
Lytis	Vyriškas modelis

Audinio sudėtis	63% poliesteris
Audinio sudėtis	33% medvilnė
Audinio sudėtis	4% elastolefino
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	260 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	juoda
Norma	EN 14404
Produkto rūšis	Darbinės kelnės