

**ER canginė įspraustinė, SK 40, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302465 32
GTIN	4250122600107
Produktų klasė	36E

Aprašymas**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER / ESX spyruoklinėse įvorėse pagal ISO 15488-B.

Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308981–309040, ER rinkiniai Nr. 309024–309320, užveržimo raktai Nr. 309680–309740.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
skirta ER cangėms	32
Sriegis M	M16
Užspaudimo ribos	2 - 20 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė	32
Išorinis Ø D	50 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309002 8
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309002 17
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308986 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309000 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309000 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308981 3
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm	309024
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308981 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308981 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308981 20
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308986 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308986 4
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309002 19
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309002 12
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309002 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309000 16
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308986 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308981 18
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309002 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309000 12
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309002 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309000 18

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308981 10
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309002 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308981 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309000 11
ER cangių 8 dalių rinkinys, 4–16; 20 mmsu tarpine	309026
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309000 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309000 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308986 19
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308986 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308981 19
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309002 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309000 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309000 20
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309002 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309000 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308981 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308981 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309000 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308986 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308986 15
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308986 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308986 9
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309002 16
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309002 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308986 7
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įsraustinėms 32	309680 32

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308986 13
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309002 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309000 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308981 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309000 8
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309002 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308986 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308981 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309000 19
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308981 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308986 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308981 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309000 5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308986 17
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308986 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309000 7
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309002 4
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309002 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308981 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308981 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308986 6
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309002 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308981 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308981 15
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309002 15

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308986 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309000 14