

**ER canginė įspraustinė, SK 40, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302465 40
GTIN	4250122600114
Produktų klasė	36E

Aprašymas**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER / ESX spyruoklinėse įvorėse pagal ISO 15488-B.

Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308981–309040, ER rinkiniai Nr. 309024–309320, užveržimo raktai Nr. 309680–309740.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	4 - 26 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė	40
skirta ER cangėms	40
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Sriegis M	M16
Išorinis Ø D	63 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308990 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309040 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 24 mm	309040 24
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309040 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309040 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 26 mm	308990 26
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308990 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 21 mm	308990 21
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308990 16
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308992 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308992 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309040 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309040 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309040 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308990 19
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309040 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309040 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308990 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 24 mm	308990 24
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308990 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	308990 22
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308992 18
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308992 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309040 11
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308992 20
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įsraustinėms 40	309680 40
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308992 14

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309040 19
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309040 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 23 mm	308990 23
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308990 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309040 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308990 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309040 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 26 mm	309040 26
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308992 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308990 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 21 mm	309040 21
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309040 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309040 9
ER cangių 23 dalių rinkinys, 4-26 mm	309028
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	308992 22
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308990 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	309040 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309040 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308990 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308990 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	308990 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309040 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308992 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308990 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 23 mm	309040 23
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308990 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308990 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	309040 22
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	308992 25

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308990 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308990 4