



Weldon įspraustinė, SK 50, UžveržimoØ D1: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302440 10
GTIN	4250122600350
Produktų klasė	36E

Aprašymas

Modelis:

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	190 mm
Sriegis M	M24
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	10
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	63 mm
Užspaudimo Ø D ₁	10 mm
Išorinis Ø D	35 mm
Laikiklis	SK 50
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka
kūginiams laikikliams 50

308830 50

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 10 mm

309900 10