

Mahr

Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis su duomenų išvestimi ir i-wi, Matavimo ribos: 20-25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428932 20-25
GTIN	4059192065096
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

3 taškų vidiniai mikrometrai arba vidiniai greitieji matuokliai su sriegiais, kad būtų galima lengvai keisti matavimo galvutes. Savaime susicentruojanti matavimo galvutė nuo 12 mm su HM matavimo žiaunomis. Nuo 40 mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio. **Nuo 12 mm skirta matavimams iki pat kiaurymės dugno.**

Vidiniai mikrometrai su jutikline terkšle, greitas matavimas, kai suklio žingnsis 1,5 mm. Praktiškos matavimo funkcijos, pvz., 3 PRESET, tolerancijos rodmenys simboliais, ABS.

Su integruota radijo sistema i-wi paprastam belaidžiam matavimo duomenų perdavimui į kiekvieną PK.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428950, duomenų perdavimo laidas Nr. 498941, kalibriniai žiedai Nr. 484030, mikrometro stovo užspaudimo plokštė Nr. 428951.

i-wi Stick radijo imtuvas Nr. 498912 dyd. STICK.

Techninis aprašymas

Matmuo a	0,5 mm
----------	--------

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Leistina paklaida	0,004 mm
Maitinimas	Baterijos
Standartinis matavimo gylis	68 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Padalos vertė	0,001 mm
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 25 mm
Baterijų kiekis	1
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi nuotolinio valdymo sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/428932-20-25>