

Mahr

Skaitmeninis spartusis vidmatis su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 20-25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428933 20-25
GTIN	4059192065331
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

3 taškų vidiniai mikrometrai arba vidiniai greitieji matuokliai su sriegiais, kad būtų galima lengvai keisti matavimo galvutes. Savaime susicentruojanti matavimo galvutė nuo 12 mm su HM matavimo žiaunomis. Nuo 40 mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio. **Nuo 12 mm skirta matavimams iki pat kiaurymės dugno.**

Spartieji vidmačiai su svirtimi visam matavimo diapazonui. Didelis pasukamas (270°) jutiklinis ekranas su patogiomis matavimo funkcijomis, pvz., 3 PRESET, tolerancijos indikatorius su 3 spalvotais LED ir piktogramomis ekrane, ABS.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428950, duomenų perdavimo laidas Nr. 498941, kalibriniai žiedai Nr. 484030, mikrometro stovo užspaudimo plokštė Nr. 428951.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 65
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032

Leistina paklaida	0,004 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 25 mm
Matmuo a	0,5 mm
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė	0,001 mm
Standartinis matavimo gylis	68 mm
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi nuotolinio valdymo sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/428933-20-25>