

Mahr

Skaitmeninis spartusis vidmatis su duomenų išvestimi ir i-wi, Matavimo ribos: 6-8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428934 6-8
GTIN	4059192065478
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

3 taškų vidiniai mikrometrai arba vidiniai greitieji matuokliai su sriegiais, kad būtų galima lengvai keisti matavimo galvutes. Savaimė susicentruojanti matavimo galvutė nuo 12 mm su HM matavimo žiaunomis. Nuo 40 mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio. **Nuo 12 mm skirta matavimams iki pat kiaurymės dugno.**

Spartieji vidmačiai su svirtimi visam matavimo diapazonui. Didelis pasukamas (270°) jutiklinis ekranas su patogiomis matavimo funkcijomis, pvz., 3 PRESET, tolerancijos indikatorius su 3 spalvotais LED ir piktogramomis ekrane, ABS.

Su integruota radijo sistema i-wi paprastam belaidžiam matavimo duomenų perdavimui į kiekvieną PK.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428950, duomenų perdavimo laidas Nr. 498941, kalibriniai žiedai Nr. 484030, mikrometro stovo užspaudimo plokštė Nr. 428951.

i-wi Stick radijo imtuvas Nr. 498912 dyd. STICK.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Baterijos
------------	-----------

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Matmuo a	1,5 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Padalos vertė	0,001 mm
Standartinis matavimo gylis	58 mm
Baterijų kiekis	1
Leistina paklaida	0,004 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	6 - 8 mm
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi nuotolinio valdymo sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/428934-6-8>