



## Suvirintojo kaukė optrel® helix clt, Tipas: HELIX



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	097976 HELIX
GTIN	7640429872456
Produktų klasė	09U

### Aprašymas

#### Modelis:

„Optrel® helix clt“ automatinis suvirinimo šalmas turi **skaidrų stumdomą priekinį skydelį**, kad būtų galima greitai persijungti prie šlifavimo ir kitų darbų. Vidinis apsaugos nuo akinimo įrenginys su patentuota nosies išpjova priartina akinimo lęšį prie akių ir užtikrina **platesnį matymo lauką**, palyginti su standartinėmis nuo akinimo kasetėmis. Maloniai ryškus ir spalvas atitinkantis matymas dėl **2 apsaugos lygio ryškumo**. „optrel IsoFit®“ **galvos juosta** leidžia trimačiu būdu prisitaikyti prie bet kokios galvos formos nuo S iki XL.

**Tamsieji apsaugos lygiai:** 4 – 12.

- **Šviesumo lygis: 2**
- **280 mAh ličio polimero akumuliatorius, įkraunamas per mikro USB lizdą ir saulės bateriją (akumuliatorius veikia nuo 300 iki 500 įkrovimo ciklų)**
- **Spalva: juoda**
- **Suvirinimo filtro langelis: Nuo 2,3 iki 6,3 karto didesnis matymo laukas nei 100 x 50 mm standartinės pramoninės kasetės nuo akinimo, priklausomai nuo galvos juostos nustatymo**

#### Paskirtis:

MIG / MAG, suvirinimas elektrodais, WIG ir plazminis suvirinimas

#### Standartas:

EN 175; EN 379; EN 166.

## Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Serija	optrel® helix clt
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus	0,1 ms
Klasifikavimas pagal EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Baterijų kiekis	1
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus	100 - 2000 ms
Produkto rūšis	Suvirintojo kaukė

## Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/097976-HELIX>