



Šlifavimo diskas (CER) PG Easy CeramicPS, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 36



Užsakymo data

Užsakymo numeris	566314 36
GTIN	4027497228027
Produktų klasė	53L

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo diskas su **savaime pasigalandančiais keraminiais abrazyviniais grūdeliais (CER)** ir stiklo pluoštu sustiprintu pagrindu. Pluoštinio disko **abrazyvus šlifavimas** derinamas su žiedlapinio disko **tolygios eigos** ir patvarumo privalumais.

- **Vienas įrankis vietoj dviejų: Pakeičia pluoštinius ir šlifavimo diskus - nereikia keisti, galima naudoti be specialaus prispaudimo flanšo.**
- **Didžiausias našumas dėl stiklo pluoštu sutvirtinto pagrindo pado ir tikslios formos keraminių grūdelių.**
- **Giliai išlinkusi konstrukcija užtikrina lygų darbą, tolygią eigą ir gerą apdirbimo kokybę.**
- **Itin ilgas tarnavimo laikas, užtikrinantis didžiausią ekonomiškumą.**

Paskirtis:

Paviršių ir briaunų naudojimas.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Grūdėtumas	36
Disko Ø	125 mm

Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chlo ro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Laikančioji lėkštelė	Atraminė lėkštelė iš stiklo pluošto audinio
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
rekomenduojamas posvyrio kampas	5-15 laipsniai
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
sausasis	tinka		