



Gręžtuvas akumuliatorinis gręžtuvas



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070215 M12FDDXK2
GTIN	4058546229245
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – akumuliatorinis gręžtuvas Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumulatoriai su **atskirų kamerų stebėjimu** ir **įkrovos lygio rodmeniu**. Tvirtas **metalinis pavaros korpusas** ilgam eksploatavimo laikui. **FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas** su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti. Kompaktiškas akumuliatorinis suktuvas-gręžtuvas su greitojo keitimo gręžimo patronu.

- **Keturi viename keičiamų galvučių sistema su keturiais skirtingais priedais.**
- **Tik 185 mm konstrukcinio ilgio.**

Tiekimo sudėtis:

Komplektas su 10 mm metaliniu gręžimo griebtuvu, lenkta sukimo galvute, ekscentrinu tvirtinimu, 6 mm HEX tvirtinimas, įskaitant 2 x 12V / 2,0 Ah ličio jonų akumulatoriumi M12 B2, įkrovikliu, HD dėže.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073816, Nr. 073827 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

standartinis naudojimas	Medium
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 400 min ⁻¹
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
Gamintojo pavadinimas	M12 FDDXKIT-202X
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
tinka medžiagoms	Mediena
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Svoris	0,9 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1600 min ⁻¹
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	34 Nm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	34 mm
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/070215-M12FDDXK2>