



Gręžtuvas akumuliatorinis gręžtuvas



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070215 M12BLDDRC2
GTIN	4058546568504
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – akumuliatorinis gręžtuvas Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumulatoriai su **atskirų kamerų stebėjimu** ir **įkrovos lygio rodmeniu**. Tvirtas **metalinis pavaros korpusas** ilgam eksploatavimo laikui. **FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas** su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.

- **Itin kompaktiškas dizainas, tik 132 mm ilgio, todėl puikiai tinka naudoti ankštose erdvėse.**
- **Mechaninė slydimo mova su 13 sukimo momento lygių.**

Tiekimo sudėtis:

Su 2 12 V / 2,0 Ah ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, diržo segtuku, HD-Box.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073816, Nr. 073827 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	M12 BLDDRC-202C
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
tinka medžiagoms	Mediena
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	22 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1550 min ⁻¹
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	40 Nm
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 10 mm
Akumulatoriaus įtampa	12 V
standartinis naudojimas	Medium
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 470 min ⁻¹
Svoris	2,8 kg
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas