



Gręžtuvas akumuliatorinis gręžtuvas



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075530 M12FHAC
GTIN	4058546563493
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

- Tvirti smūginiai gręžtuvai su pneumatiniu smūginiu mechanizmu.
- Itin tvirtas metalinis pavaros korpusas.
- Dešininė / kairinė eiga, smūgių ribotuvas ir sūkių skaičiaus reguliatorius.

12 V / 5,0 Ah FUEL™ akumuliatorinis kombinuotas perforatorius su bešepetėliniu POWERSTATE varikliu. Tinka gręžti Ø 4–10 mm betoną ir mūrą. Redlink Plus elektronika – apsauga nuo perkrovos ilgam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui

Tiekimo sudėtis:

Kartu su įkrovikliu, 2 × 12 V / 5 Ah High-Output akumuliatorius, HD dėžė.

Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073866.

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073801 – Nr. 073840.

Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	13 mm
Svoris	1,9 kg

Smūgių energija	1,1 J
maksimalus smūgių skaičius	4410 min ⁻¹
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
Gamintojo pavadinimas	M12 FHAC16-502X
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
Akumuliatoriaus talpa	5 Ah
maksimali vibracija pagal EN	10,5 m/s ²
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 1200 min ⁻¹
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius