



## Akumuliatorinis vamzdžių pjūklas, Tipas: 4933498374



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	078218 4933498374
GTIN	4058546522438
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

**Akumuliatorinis kompaktiškas vamzdžių pjūklas** su nerūdijančia pjovimo galvute. **Automatinis priderinimas** prie vamzdžio Ø. Minimalus atstumas iki sienos 43 mm. **Tinka nerūdijančiojo plieno, C plieno ir variniams vamzdžiams.** Pjovimo mechanizmo stebėjimo langas ir įmontuotas apšvietimas leidžia vartotojui tiksliai pjaustyti vamzdį.

#### Tiekimo sudėtis:

Pristatymas kartoninėje dėžutėje, **be** akumuliatoriaus ir **be** įkroviklio.

#### Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073801 – Nr. 073840.

### Techninis aprašymas

Svoris	3 kg
Maitinimas	Akumuliatorinis
Akumuliatorių kiekis	0
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 330 min <sup>-1</sup>
maksimalus varinio vamzdžio Ø	35 - 54 mm

## Duomenų lapai

Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimalus nerūdijančiojo plieno vamzdžio Ø	35 - 54 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Produkto rūšis	Vamzdžių pjoviklis