



Ergonomiškas, kompaktiškas VDE 24 rinkinys, Atsuktuvų skaičius: 24



Užsakymo data

Užsakymo numeris	667264 24
GTIN	4013288234148
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Rankena su terkšlės funkcija ir puikiu dantytumu mažam grįžimo kampui. Lengva naudoti perjungimo žiedą. Varžto atlaisvinimas ir priveržimas, net ir nesant pasipriešinimui, naudojant „susukimo spirale funkciją“. Šešiakampė apsauga nuo riedėjimo. Kryžminė terkšlinė rankena su laisvai besisukančia įvore ir kvadratine pavara (1/4 colio).

Visas turiys **pilnai izoliuotas iki 1000 V** pagal **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Turinys:

Geležtės skirtos Schlitz: po 1 vnt. dyd. 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,2×6,5 mm

geležtė Phillips varžtams: dyd. 1, 2

Antgaliai skirti Pozidriv: dyd. 1, 2

Geležtės Torx® varžtams: dyd. TX15; TX20; TX25

Įstatomos galvutės 1/4 colio, išoriniam šešiabriauniui: Dyd. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Adapteris kvadratinė pavara (1/4 colio: 1 vnt.

Ergonomiškos formos skersinė rankena su terkšlės funkcija: 1 vnt.

Ergonomiškos formos rankena su terkšlės funkcija: 1 vnt.

Kraftform rankena keičiamoms geležtėms Nr. 667411: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus

Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvai
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Dalių skaičius	24
Produkto rūšis	Atsuktuvai

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/667264-24>