



Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė, SK 40 A = 52, Virbo Ø d1: 22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302500 22
GTIN	4250122600770
Produktų klasė	36E

Aprašymas

Modelis:

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu – frezoms **su išilginiu grioveliu**, pvz., DIN 841. **Su tvirtinimo žiedu** – frezoms su **skersiniu grioveliu**, DIN 1880.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₄	31 mm
Sriegis M	M16
Bendras ilgis L	164 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	52 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Atsarginis žiedas Nr. 309870	22
Virbo Ø d ₁	22 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	19 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22

Užspaudimo Ø D ₁	22 mm
Laikiklis	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm	309840 22
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm	309870 22
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm	309860 22
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40