

**Weldon įspraustinė, SK 50, Užveržimo Ø D1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302440 16
GTIN	4250122600381
Produktų klasė	36E

Aprašymas**Modelis:**

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	190 mm
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	63 mm
Sriegis M	M24
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	16
Išorinis Ø D	48 mm
Laikiklis	SK 50
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandas, forma B Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 16 mm

309900 16