



Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė, SK 40 A = 52, Virbo Ø d1: 27mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302500 27
GTIN	4250122600787
Produktų klasė	36E

Aprašymas

Modelis:

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu – frezoms **su išilginiu grioveliu**, pvz., DIN 841. **Su tvirtinimo žiedu** – frezoms su **skersiniu grioveliu**, DIN 1880.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	52 mm
Virbo Ø d ₁	27 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	27
Sriegis M	M16
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	33 mm
Bendras ilgis L	166 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	21 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	27
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	27

Užspaudimo $\varnothing D_1$	27 mm
Laikiklis	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 6 \mu\text{m}$
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko $\varnothing 27 \text{ mm}$	309860 27
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko $\varnothing 27 \text{ mm}$	309870 27
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Specialus raktas įspraustinės kakliuko $\varnothing 27 \text{ mm}$	309840 27
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40