



## Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė, SK 40 A = 52, Virbo Ø d1: 32mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302500 32
GTIN	4250122600794
Produktų klasė	36E

### Aprašymas

#### Modelis:

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

#### Paskirtis:

**Su prizminiu pleištu** – frezoms **su išilginiu grioveliu**, pvz., DIN 841. **Su tvirtinimo žiedu** – frezoms su **skersiniu grioveliu**, DIN 1880.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

#### Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

### Techninis aprašymas

Atsarginis žiedas Nr. 309870	32
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	32
Virbo Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Sriegis M	M16
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>3</sub> su tvirtinimo žiedu	24 mm
Bendras ilgis L	169 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	52 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	38 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	32

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Laikiklis	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

## Priedai

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 32 mm	309860 32
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309680 32
ER užveržimo raktas1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309700 32
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 32 mm	309840 32
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 32 mm	309870 32

