

WEKEM®**Teflono sandarinimo juosta, 12 m, Tipas: GOLD****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083319 GOLD
GTIN	4260205360040
Produktų klasė	08G

Aprašymas**Modelis:**

Sandarinimo priemonė pakeičia kanapių pluoštą, sandarinimo juostas ir pastas, yra atspari dujoms, skysčiams, orui, vandeniui, alyvoms, angliavandeniliams ir daugeliui cheminių produktų. Visiškas **pviršių sąlytis** užtikrina **100% sandarumą**. Montuojant prieš sukietėjant galima pasukti atgal ar pakoreguoti padėtį įprastiniais įrankiais. Sandarinimo priemonės likučiai neužkemša filtrų ir vožtuvų. Ypač stipri, tanki, tanki aukščiausios kokybės teflono juosta, visų tipų sriegiams. Tinka propano, butano ir gamtinėms dujoms, benzoliui ir kurui, temperatūros ribos – nuo –240 iki + 260 °C.

Paskirtis:

Priklausomai nuo terpės, dujotiekio ir sriegio dydžio, galima naudoti iki maždaug 100 barų (reikalingi patys bandymai), esant 200 °C temperatūrai, bet ne daugiau kaip iki 16 barų.

Pastaba:

Prieš naudodami sandarinimo priemonę nuvalykite sriegius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.

Techninis aprašymas

Storis	0,1 mm
--------	--------

Plotis	12 mm
sriegių tipams	Visi
Gamintojo pavadinimas	GT
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	60 mėnuo
Ilgis	12 m
Laikymo temperatūra	20 °C
Spalva	geltonas
Temperatūros ribos	-240 - 260 °C
Cheminė bazė	Politetrafluoretilenas (PTFE)
Savybė	netrupa
Savybė	nelimpa
Savybė	nedega
Produkto pavadinimo požymis	12 m
Produkto rūšis	Sandarinimo juosta