

KÄRCHER

Pramoninis siurblys, Gamintojo pavadinimas: IVRL65/12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078522 IVRL65/12
GTIN	4066529163899
Produktų klasė	07D

Aprašymas

Modelis:

Pramoninis siurblys, skirtas nusiurbti **aušiklius, tepimo emulsiją, vandenį ar alyvą su kietomis dalelėmis (pvz., metalo drožlėmis).**

- **Kompaktiška konstrukcija ir patvari medžiaga.**
- **Universalaus naudojimo ir labai patvarus su alyvai atspariu el. tinklo laidu.**
- **Prijungiama 360° pasukama žarnos jungtimi ties siurbimo galvute.**

1-o variklio 1,2 kW pramoninis siurblys su **paverčiama važiuokle ir 65 litrų talpa.**

Pastaba:

Versiją su 100 litrų nerūdijančiojo plieno konteineriu galima rasti Nr. 078522 dyd. IVR-L100DP mūsų el. parduotuvėje.

Techninis aprašymas

Dulkių pralaidumo klasė - siurblys	L
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys	L
Aukštis	1251 mm
Naudojama galia	1200 W

Duomenų lapai

Turbinų skaičius	1
Talpų tūris	65 l
Jungties nominalus dydis	DN50 mm
Vakuumas	235 mbar
Svoris	33 kg
Darbinis triukšmas	70 dB(A)
Plotis	526 mm
Oro srautas	72 l/s
Ilgis	718 mm
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys