

ejendals

Pirštinių pora Tegera® OIL GRIP 8853, Pirštinių dydis: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094383 10
GTIN	7340118472263
Produktų klasė	04R

Aprašymas

Modelis:

Tegera® OIL GRIP 8853. Neperšlampama pirštinė su **pailgintu rankogaliu** ir **pilna danga** užtikrina puikią sukibimo jėgą. 18G mezgimo technologija, pagamintos iš daugiau nei 90% perdirbto poliesterio, realistiškas lietimo jausmas. Atsparios alyvoms ir tepalams. Aukštas apsaugos nuo chemikalų lygis C. Be to, šios pirštinės tinka jutikliams ekranams, sertifikuotos pagal OEKO-TEX ir yra atsparios kontaktiniam karščiui iki 100 °C.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
EN 388	4111X
EN 407	X1XXXX

EN 374	C tipas (J)
Pagrindo medžiaga	Perdirbtas poliesteris
Danga	Nitrilas, nitrilo puta
Matavimo ribos	Tikslumas; Universalumas
Mezgimo technologija	18G
Norma	EN 407
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės